

**3M****Pluoštinio disko atraminė lėkštelė standi / su grioveliais, Išorinis Ø: 180mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566690 180
GTIN	4046719523856
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.

**Kietesni, neformuojami** pluoštiniai diskai-lėkštelės. Atraminė plokštuma **su smulkiais grioveliais optimaliai grūdelių sulaikymui** šlifuojant briaunas ir plokštumas. Specialus plastikas, **labai atsparus temperatūros kaitai**. Idealiai tinka **rupiems šlifavimo ir pirminio apdirbimo darbams**, grūdelių dydis nuo 36 iki 60.

Papildomai su 5/8 colio tvirtinimo veržle.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	8500 min <sup>-1</sup>
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Išorinis Ø	180 mm
Kietumo laipsnis	standi
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė