



Kibi šlifavimo lėkštelė su Sriegis M14, Išorinis Ø: 178mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566960 178
GTIN	4001895411304
Produktų klasė	52M

Aprašymas

Modelis:

Kibi pusė su dvigubų T kablių sistema tvirtai laiko neaustinės medžiagos kibius šlifavimo diskus.

Tinka:

Kibiems diskams **be centravimo kiaurymės**.

Dėmesio:

Maksimalus apskritiminis greitis ant kampinių šlifuoklių **su kibiais šlifavimo diskais** 40 m/s.

Techninis aprašymas

maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Išorinis Ø	178 mm
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė