

**Pluoštinis diskas XF 870 (CER), Ø 180 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566660 80
GTIN	4018875312773
Produktų klasė	56V

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

VSM XF 870 modelio pluoštinis diskas **maksimaliai našus, abrazyvus** ir išskirtinai patvarus. Šaltas šlifavimas. Geriausiai tinka visiems plienams, karščiui atspariems nikelio lydiniams ir CrNi plienams.
Grūdelių rūšis: **keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)**.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
DiskoØ	180 mm
Serija	XF870

Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis diskas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 180 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	8488 min ⁻¹
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 172 mm	566670 172
ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi išorinis Ø 172 mm	566650 172
Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 180 mm	566672 180