

3M**Kibi šlifavimo lėkštelė su centravimo kiauryme ir sriegiu M 14, Išorinis Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566965 115
GTIN	5010027826946
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Kibi pusė su dvigubų T kablių sistema tvirtai laiko neaustinės medžiagos kibius šlifavimo diskus.

Tinka:

Su centravimo kiauryme kibiems diskams Nr. 566902 – 566950.

Dėmesio:

Maksimalus apskritiminis greitis ant kampinių šlifuoklių **su kibiais šlifavimo diskais** 40 m/s.

Techninis aprašymas

maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
Išorinis Ø	115 mm
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė