



## Kampinis poliruoklis WPO, Tipas: 72214900



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077712 72214900
GTIN	4014586862729
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam uždėto įrankio naudojimui.
- Su užveržimo kaiščiu galima naudoti kaip visavertę poliravimo mašiną išilginiams darbams.
- Pastovus sūkių skaičius esant bet kokiai apkrovai.
- Savaiminio paleidimo blokas, apsaugantis nuo netyčinio įsijungimo po elektros dingimo.

#### Tiekimo sudėtis:

Fein kampinis poliruoklis WPO 14-25E, papildoma rankena.

#### Priedai pasirinktinai:

Standartinis rinkinys paviršiams, Nr. 077718 dyd. F, poliravimo rinkinys profiliams, Nr. 077718 dyd. S, poliravimo rinkinys, Nr. 077718 dyd. P, rinkinys vamzdžiams, Nr. 077718 dyd. R.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	WPO 14–25 E
maksimali vibracija pagal EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
Įrankio tvirtinimo laikiklis	M14

Sūkių skaičiaus diapazonas	900 - 2500 min <sup>-1</sup>
maksimalus poliravimo įrankio Ø	250 mm
Naudojama galia	1200 W
Svoris	2,4 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Poliruoklis

## Priedai

Nerūdijančiojo plieno rinkinys WPO kampiniam poliruokliui Tipas S	077718 S
Nerūdijančiojo plieno rinkinys WPO kampiniam poliruokliui Tipas F	077718 F
Nerūdijančiojo plieno rinkinys WPO kampiniam poliruokliui Tipas R	077718 R