

3M**Kibi šlifavimo lėkštelė su centravimo kiauryme ir sriegiu M 14, Išorinis Ø: 125mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

566965 125

GTIN

4046719066537

Produktų klasė

53M

Aprašymas

Modelis:

Kibi pusė su dvigubų T kablių sistema tvirtai laiko neaustinės medžiagos kibius šlifavimo diskus.

Tinka:**Su centravimo kiauryme** kibiems diskams Nr. 566902 – 566950.**Dėmesio:**Maksimalus apskritiminis greitis ant kampinių šlifuoklių **su kibiais šlifavimo diskais** 40 m/s.

Techninis aprašymas

maksimalus apskritiminis greitis

40 m/s

maksimalus sūkių skaičius

11000 min⁻¹

Išorinis Ø

125 mm

Produkto rūšis

Atraminė lėkštelė