


**Garant****Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė, Ø 38 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555913 100
GTIN	4045197674098
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Iš žvaigždės formos neaustinės medžiagos su srieginiu įtvaru. Neplyštanti, patvari neaustinė medžiaga, nespūrantys kraštai. 2 sluoksnių.

**Paskirtis:**

Valymui, užvartų nuėmimui ir užbaigimui sunkiai pasiekiamose vietose, pvz.: **kiaurymėse, vidiniuose sriegiuose, vamzdžiuose ir įgilintose vietose**. Naudojama kartu su tvirtinimo kaiščiu Nr. 555920

Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1 %

maksimalus sūkių skaičius: 13000 min<sup>-1</sup>

Smulkumo laipsnis: rupus

Spalva: žalia

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	rupus
Ø	38 mm

Spalva	žalia
Grūdėtumo palyginimas	100
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 38 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	7500 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius	13000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

---

**Priedai**

Tvirtinimo kaištis Bendras ilgis 75 mm	555920 75
Tvirtinimo kaištis Bendras ilgis 120 mm	555920 120