

HOLEX**ISO atraminė lėkštelė vidutinio standumo / su grioveliais, išorinis Ø: 117mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566670 117
GTIN	2050001031785
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.

Vidutinio standumo lėkštelė su aušinimo grioveliais geriau prilaiko grūdelius šlifuojant briaunas ir plokštumas. Skirta **rupesniems šlifavimo darbams**, grūdelių dydis nuo 36 iki 60. Pagal ISO.

Techninis aprašymas

maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
tinka diskų Ø	125 mm
išorinis Ø	117 mm
su tvirtinimo veržle	taip
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė