

NT TOOL**Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, Ø 20 mm,
Nominalus užveržimo Ø d: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309575 14
GTIN	2050001922212
Produktų klasė	33K

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.

Skirta **NT** cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

Sandari sistema, taigi tinka vidiniam aušinimui.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	14 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Replių Ø D	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai