

HOLEX**Neaustinės medžiagos kibus diskas, Ø 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566940 180
GTIN	4045197566171
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimbaprie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko pozicionavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (**apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965**).

Paskirtis:

Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965. **Baigiamasis apdirbimas, dekoratyvinis poliravimas, blizginimas**, kai žymiai sumažinamas šiurkštumas, ir **lengvi valymo** (pvz., nubėgusių dažų pašalinimas) ir **užvartų nuėmimo darbai**.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. **567505 ir t.t.**

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	180
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Spalva	raudona
Modelis	A medium

Disko Ø	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Kibi šlifavimo lėkštelė su Sriegis M14 Išorinis Ø 115 mm	566960 115
--	------------

Kibi šlifavimo lėkštelė sucentravimo kiauryme ir sriegiu M
14 Išorinis Ø 115 mm

566965 115