

**HOLEX****Cangės siauroms mechaninio užspaudimo įspraustinėms, Ø 20 mm,  
Nominalus užveržimo Ø d: 10 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309582 10
GTIN	4045197871916
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:****Holex** cilindrinų cangių įspraustinėms Nr. 300788, 302879, 305539.

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	63 mm
Nominalus užveržimo Ø d	10 mm
Replių Ø D	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai