

**3M****Kibi šlifavimo lėkštelė su centravimo kiauryme ir sriegiu M 14, Išorinis Ø: 178mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	566965 178
GTIN	5010027826953
Produktų klasė	53M

## Aprašymas

### Modelis:

Kibi pusė su dvigubų T kablių sistema tvirtai laiko neaustinės medžiagos kibius šlifavimo diskus.

### Tinka:

**Su centravimo kiauryme** kibiems diskams Nr. 566902 – 566950.

### Dėmesio:

Maksimalus apskritiminis greitis ant kampinių šlifuoklių **su kibiais šlifavimo diskais** 40 m/s.

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	6000 min <sup>-1</sup>
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Išorinis Ø	178 mm
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė