



Reguliuojamas svirtinis prispaudiklis ilgas, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370091 4
GTIN	4020772003159
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

- Užspaudimo jėga 30 arba 49 kN su apie 100 Nm užveržimo momentu.
- Užspaudimo elementas iš legiruotojo pagerintos kokybės plieno, cinkuotas juoda spalva.
- Reguliuojamo aukščio ir ilgio.
- Nedidelis aukštis.

Tiekimo sudėtis:

- Pagrindinis elementas ir karkasas.
- Spaustukas DIN 508 su užveržimo varžtu, kurio tvirtumo klasė 12.9.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 370097.

Techninis aprašymas

Užspaudimo aukštis h-H	7 - 88 mm
Užspaudimo jėga	49 kN
Reguliuojama ilgis V	19 - 165 mm
L	175 mm

P	75 mm
Rakto dydis SW	12 mm
B ₁	25 mm
A	52 mm
T griovelio plotis	22 mm
Tvirtinimo varžtas G ₁	M24
A ₁	125 mm
su aukščio elementu	ne
Tvirtinimo varžtas G	M20
Tipas	764CC
Produkto rūšis	Didelių apkrovų veržtuvas

Priedai

Aukšta kreipiančiojiilga tipui 4	370093 4
Prispaustukas, nerūdijantis plienas Tipas DG	370097 DG
Prispaustukas, nerūdijantis plienas Tipas DR	370097 DR