



Reguliuojamas svirtinis prispaudiklis trumpas, Tipas: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370092 5
GTIN	4020772003135
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

- Užspaudimo jėga 30 arba 49 kN su apie 100 Nm užveržimo momentu.
- Užspaudimo elementas iš legiruotojo pagerintos kokybės plieno, cinkuotas juoda spalva.
- Reguliuojamo aukščio ir ilgio.
- Nedidelis aukštis.

Tiekimo sudėtis:

- Pagrindinis elementas ir karkasas.
- Sprautukas DIN 508 su užveržimo varžtu, kurio tvirtumo klasė 12.9.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 370095.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo varžtas G	M12
B ₁	18 mm
Užspaudimo jėga	32 kN
A ₁	78 mm

Rakto dydis SW	8 mm
L	95 mm
T griovelio plotis	14 mm
P	54 mm
A	36 mm
Užspaudimo aukštis h-H	6 - 50 mm
Tvirtinimo varžtas G ₁	M16
Reguliuojama ilgis V	12 - 82 mm
Tipas	764Md
Produkto rūšis	Didelių apkrovų veržtuvas

Priedai

Spaustukas, nerūdijantis plienas Tipas DG	370095 DG
Spaustukas, nerūdijantis plienas Tipas DR	370095 DR