



Reguliuojamas svirtinis prispaudiklis trumpas, Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370092 6
GTIN	4020772004682
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

- Užspaudimo jėga 30 arba 49 kN su apie 100 Nm užveržimo momentu.
- Užspaudimo elementas iš legiruotojo pagerintos kokybės plieno, cinkuotas juoda spalva.
- Reguliuojamo aukščio ir ilgio.
- Nedidelis aukštis.

Tiekimo sudėtis:

- Pagrindinis elementas ir karkasas.
- Sprautukas DIN 508 su užveržimo varžtu, kurio tvirtumo klasė 12.9.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 370096.

Techninis aprašymas

A ₁	92 mm
L	110 mm
Tvirtinimo varžtas G ₁	M20
P	60 mm

Rakto dydis SW	10 mm
Užspaudimo jėga	40 kN
B ₁	20 mm
T griovelio plotis	18 mm
Reguliuojama ilgis V	15 - 95 mm
Užspaudimo aukštis h-H	6 - 50 mm
Tvirtinimo varžtas G	M16
A	42 mm
Tipas	764Md
Produkto rūšis	Didelių apkrovų veržtuvas

Priedai

Prispaustukas, nerūdijantis plienas Tipas DR	370096 DR
Prispaustukas, nerūdijantis plienas Tipas DG	370096 DG