

HOLEX**Neaustinės medžiagos kibus diskas, Ø 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

566940 280

GTIN

4045197566195

Produktų klasė

52E

Aprašymas**Modelis:**

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimbaprie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko pozicionavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (**apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965**).

Paskirtis:

Skirta kampiniams šlifuoekliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965. **Baigiamasis apdirbimas, dekoratyvinis poliravimas, blizginimas**, kai žymiai sumažinamas šiurkštumas, ir **lengvi valymo** (pvz., nubėgusių dažų pašalinimas) ir **užvartų nuėmimo darbai**.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. **567505 ir t.t.**

Techninis aprašymas

Spalva

mėlyna

Grūdėtumo palyginimas

280

Modelis

A very fine

Smulkumo laipsnis

glotnus

Disko Ø	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

566965 115

Kibi šlifavimo lėkštelė sucentravimo kiauryme ir sriegiu M
14 Išorinis Ø 115 mm

Kibi šlifavimo lėkštelė suSriegis M14 Išorinis Ø 115 mm

566960 115