

# uvex

## Apsauginių ausų kištukų rinkinys uvex x-fit, Tipas: R300



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	097325 R300
GTIN	4031101501253
Produktų klasė	04U

### Aprašymas

#### Modelis:

Minkšti kištukai iš poliuretano putų, kurie puikiai prisitaiko prie ausies kanalo formos. Uždaras paviršius neleidžia kauptis nešvarumams, ir patekti svetimkūniams. Dėl patentuotos x-grip technologijos, apsauginiai ausų kištukai išimami lengviau ir sumažinamas išsiplėtimo slėgis ir tokiu būdu užtikrinamas maksimalus komfortas dėvint kištukus net ir ilgesnį laiką.

Ypač gerai tinka **vidutinėms ir didelėms ausų angoms**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Papildymo pakuotė** su **300 palaidų porų**, skirtų dalytuvui uvex one 2 click, Nr. 097525.

#### Detalus aprašymas:

Minkšti PU kištukai su sandariu paviršiumi (nesikaupia purvas).

- **Patentuota x-grip technologija palengvina įdėjimą ir išėmimą.**
- **Sumažina išsiplėtimo slėgį.**

Ypač gerai tinka **vidutinio ir didelio dydžio ausų landoms**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

### Techninis aprašymas

Pakuotė	palaidi
Turinys	300 pora

SNR vertė (slopinimo vertė)	37 dB(A)
kištukų medžiaga	Poliuretano
Produkto rūšis	Vienartiniai ausų kištukai

---

## Priedai

Ausų kištukų dozatoriusvex one2click	097525
Ausų kištukų dozatorius Tipas 500	097530 500
Triukšmo indikatoriusNI100	097305