

**Tarpinių folijų rinkinys, 5 vnt., 100×500 mm, nerūdijančios, Storis: 0,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478755 0,1
GTIN	2050001057570
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Folijos storis pažymėtas nenutrinkamu žymekliu. Laikoma tvirtose dėžutėse.

Nerūdijantis – atsparus rūdims bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,02 ir 0,05mm), valcuotas, tvirtas, paviršius nepadirbtas.

Paskirtis:

Įrankių suderinimas; **aparātų** nustatymas; **tolerancijų** išlyginimas; **įrenginių** pritvirtinimas; **staklių** sureguliuavimas; **formų** įrengimas; **guolio tarpų** nustatymas; **agregatų** pritaikymas; **peilių** korekcijos; **ruošinių** parengimas ir t. t.

Tiekimo sudėtis:

1 pakuotė po 5 lapus.

Techninis aprašymas

Storis	0,1 mm
Medžiaga	rūdims ir rūgštims atsparus aukštos kokybės plienas
Leistina paklaida	±4 μm
Plėvelės plotis	100 mm

Plėvelės ilgis	500 mm
Produkto pavadinimo požymis	nerūdijančios
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
Plėvelių skaičius	5
Produkto rūšis	Apatinė plėvelė