

HOLEX**Kompaktiškas diskas D × T × H (mm), 125×6×22, Grūdėtumo palyginimas: 180**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	566996 180
GTIN	4045197611727
Produktų klasė	52M

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiniai diskai iš presuotos pluoštinės medžiagos šaltam šlifavimui.

Paskirtis:

Skirtas **nuimti, valyti ir poliruoti** suvirinimo siūles, taškus ir sunkiai prieinamas vietas kampiniais šlifuokliais (Ø 125 mm) arba šlifuokliais kampinėms suvirinimo siūlėms (Ø 150 mm).

Šlifuokliams be papildomų priedų.

Pastaba:

Kompaktiškus neaustinės medžiagos diskus paviršiams šlifuoti rasite Nr. 566991. Užvartų nuėmimo ir glotniojo apdirbimo diskus šlifavimo staklėms rasite Nr. 568725, Nr. 568731 ir Nr. 568741.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	180
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Kietumo laipsnis	vidutinis
Modelis	6A medium

Disko Ø D	125 mm
Kiaurymės Ø H	22 mm
Disko plotis T	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	125×6×22
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
maksimalus sūkių skaičius	10000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		