



Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas suplonint., SK 40, Ø D1: 16 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300788 16
GTIN	4045197871732
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

- **Adatiniai guoliai mažina trintį.**
- **Su antikorozine danga.**
- **Nepraleidžia dulkių ir vandens.**
- **Perduodamas maksimalus sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.**
- **Spyruokliuojančios įvorės – lankstesnės užspaudimo ribos.**

Užspaudimo jėga iki 150 Nm, kai Ø 12, 300 Nm, kai Ø 16 ir 400 Nm, kai Ø 20. Balansavimo kokybė G2,5 prie 15000 min⁻¹.

Privalumai:

- **Didelis įrankio patvarumas.**
- **Vibravimą slopinančios savybės.**
- **Didelį tvirtumą užtikrinanti sustiprinta veržlė.**
- **Suploninta konstrukcija, mažesni išoriniai matmenys.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai Nr. 308600 – 308806.

Spyruokliuojančios įvorės Nr. 309581 – 309582.

Pjovimo technika: HPC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D: 38 mm

tinkamas užmaunamas raktas Nr. 309747: S16

Techninis aprašymas

Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D	38 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
tinkamas užmaunamas raktas Nr. 309747	S16
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Priedai

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40