

## ALLURIS

**FMI-S10 skaitmeninis dinamometras (su saulės baterija), Matavimo ribos: 100N****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478980 100
GTIN	4260244680369
Produktų klasė	47F

**Aprašymas****Modelis:**

- **Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.**
- **Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.**
- **Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.**
- **Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.**
- **Visada paruoštas darbui dėl nepriklausomo energijos tiekimo iš saulės baterijų.**

**Funkcija:**

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

**Paskirtis:**

**Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje.** Galima naudoti kaip mobilų rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiąja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.

## Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 40
Matavimo ribos (diapazonas)	100 N
Paleidimas	0,1 N
Plotis	82 mm
Aukštis	29 mm
Ilgis	150 mm
Leistina paklaida	±0,3 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) %
Prijungimo sriegis	M6
Maitinimas	varomas saulės energija
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Dinamometras