

**Tarpinių folijų rinkinys, 5 vnt., 150×500 mm, nerūdijančios, Storis: 0,25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 478760 0,25 |
| GTIN | 2050001057730 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas**Modelis:**

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Folijos storis pažymėtas nenutrinkamu žymekliu. Laikoma tvirtose dėžutėse.

Nerūdijantis – atsparus rūdims bei rūgštims nerūdijantis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,02 ir 0,05mm), valcuotas, tvirtas, paviršius nepadirbtas.

Paskirtis:

Įrankių suderinimas; **aparatus** nustatymas; **tolerancijų** išlyginimas; **įrenginių** pritvirtinimas; **staklių** suregulavimas; **formų** įrengimas; **guolio tarpų** nustatymas; **agregatų** pritaikymas; **peilių** korekcijos; **ruošinių** parengimas ir t. t.

Tiekimo sudėtis:

1 pakuotė po 5 lapus.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|---|
| Storis | 0,25 mm |
| Medžiaga | rūdims ir rūgštims atsparus aukštos kokybės plienas |
| Leistina paklaida | ±7 μm |
| Plėvelės plotis | 150 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Plėvelės ilgis | 500 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | nerūdijančios |
| Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX |
| Plėvelių skaičius | 5 |
| Produkto rūšis | Apatinė plėvelė |