

ALLURIS

FMI-S10 skaitmeninis dinamometras (su saulės baterija), Matavimo ribos: 500N**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478980 500
GTIN	4260244680376
Produktų klasė	47F

Aprašymas**Modelis:**

- **Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.**
- **Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.**
- **Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.**
- **Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.**
- **Visada paruoštas darbui dėl nepriklausomo energijos tiekimo iš saulės baterijų.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje. Galima naudoti kaip mobilių rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiąja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 65
Paleidimas	0,5 N
Matavimo ribos (diapazonas)	500 N
Plotis	82 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	29 mm
Leistina paklaida	±0,3 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) %
Prijungimo sriegis	M6
Maitinimas	varomas saulės energija
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Dinamometras