



Spyruoklės jėgos matuoklis, Maksimalios matavimo ribos: 100CN



Užsakymo data

Užsakymo numeris	478900 100CN
GTIN	4045197208118
Produktų klasė	42H

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas metalinis korpusas, patogi forma, lakuotas. Aiškiai padalintas ciferblatas su dviguba skale matavimui abejomis kryptimis. Su pagrindine ir pagalbine rodyklėmis.

Paskirtis:

Elektronikai ir tiksliajai mechanikai, pvz., relės spyruoklių kontaktinio slėgio nustatymui arba tikrinant variklių šepetėlių prispaudimą arba spyruoklių reguliavimui.

Tikslumas:

$\pm 0,01 \times$ (matavimo ribos + matavimo vertė).

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0,1 - 1 N
Liestuko ilgis L	29 mm
Ciferblato Ø	36 mm
Skalės padalos	2 cN
Kalibravimas	K1
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Spyruoklės jėgos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimas Spyruoklės jėgos matuoklis Tipas F

027730 F