

3M Scotch-Brite™

**Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 158×224 mm, Neaustinio audinio struktūra: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556000 100
GTIN	3134375444491
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

**Privalumai:**

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

**Paskirtis:**

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuoekliu. **Rupus ir abrazyvus:** pašalina rūdis, rūdžių apnašas ir kitus paviršiaus nešvarumus. Pašiaušti senus dažus, laką, plastiką, gumines dalis (pvz., prieš jas klijuojant).

**Techninis aprašymas**

Neaustinio audinio struktūra	100
Spalva	raudona
Grūdėtumo palyginimas	180 - 220
Smulkumo laipsnis	rupus
3M pavadinimas	WR-SH
Modelis	A Medium

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Plotis	158 mm
Ilgis	224 mm
Produkto pavadinimo požymis	158×224 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Įtvaras	556030
Lapelių laikiklis	556020