

3M Scotch-Brite™

**Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 60 vnt. ritinys Durable Flex,
100×200 mm, Neaustinio audinio struktūra: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556148 280
GTIN	8410001134376
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Lanksti naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja. Išskirtinis lankstumas** palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

Privalumai:

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnoniams poliravimo lapeliams. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; grubiai šlifuotų arba šepečiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

Tiekimo sudėtis:

Ritinis su 60 vnt. perforuotų nuplėšiamų rankinio šlifavimo lapelių.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinio smulkumo
Grūdėtumo palyginimas	280 - 360
Neaustinio audinio struktūra	280
Spalva	raudona
3M pavadinimas	DF
Modelis	A Very Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	100 mm
Ilgis	200 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×200 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		

Dažai	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

Priedai

Įtvaras	556030
Lapelių laikiklis	556020