

3M Scotch-Brite™

**Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys Durable Flex, 100 mm × 10 m,
Neaustinio audinio struktūra: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

556085 280

GTIN

4046719858262

Produktų klasė

53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Lanksti naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, prisiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja**. **Išskirtinis lankstumas** palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

Privalumai:

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnioniams poliravimo lapeliams. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; grubiai šlifuotų arba šepėčiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinio smulkumo
Grūdėtumo palyginimas	280 - 360
Spalva	raudona
Neaustinio audinio struktūra	280
Modelis	A Very Fine
3M pavadinimas	DF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Veleno plotis	100 mm
Rulono ilgis	10 m
Produkto pavadinimo požymis	100 mm × 10 m
Produkto rūšis	Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		

Dažai	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

Priedai

Įtvaras	556030
Lapelių laikiklis	556020