

Srieginis kalibras nepraeinantysis žiedinis kalibras, Sriegis: G1in



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486250 G1 |
| GTIN | 2050001036346 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Vijų skaičius colyje | 11 |
| Sriegio Ø | 33,25 mm |
| Sriegis | G1 |
| Tolerancijos klasė | A |
| Kalibravimas | L12 |
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |

| | |
|---------------------|---|
| Tolerancijos laukas | A |
| Sriegio tipas | G |
| Norma | DIN 228 |
| Produkto rūšis | Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas |

Paslaugos

| | |
|--|------------|
| KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm | 028600 60 |
| DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm | 028640 100 |