

3M Scotch-Brite™

**Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys Durable Flex, 100 mm × 10 m,  
Neaustinio audinio struktūra: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

556085 1000

GTIN

4046719858309

Produktų klasė

53M

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

**Lanksti** naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, praskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja. Išskirtinis lankstumas** palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

**Privalumai:**

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

**Paskirtis:**

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnioniams poliravimo lapeliams. **Glotnus / ypač glotnus:** jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka siekiant išgauti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

**Techninis aprašymas**

Neaustinio audinio struktūra	1000
Grūdėtumo palyginimas	600 - 1000
Smulkumo laipsnis	I. glotnus
Spalva	pilka
Modelis	S Ultra Fine
3M pavadinimas	DF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Veleno plotis	100 mm
Rulono ilgis	10 m
Produkto pavadinimo požymis	100 mm × 10 m
Produkto rūšis	Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		

Uni	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

---

**Priedai**

Lapelių laikiklis	556020
Įtvaras	556030