

3M Scotch-Brite™

Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 60 vnt. ritinys Durable Flex, 100×200 mm, Neaustinio audinio struktūra: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

556148 1000

GTIN

8410001134383

Produktų klasė

53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Lanksti naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, praskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja. Išskirtinis lankstumas** palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

Privalumai:

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnioniams poliravimo lapeliams. **Glotnus / ypač glotnus:** jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka siekiant išgauti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

Tiekimo sudėtis:

Ritiny su 60 vnt. perforuotų nuplėšiamų rankinio šlifavimo lapelių.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	I. glotnus
Neaustinio audinio struktūra	1000
Grūdėtumo palyginimas	600 - 1000
Spalva	pilka
3M pavadinimas	DF
Modelis	S Ultra Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	100 mm
Ilgis	200 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×200 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		

Dažai	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

Priedai

Lapelių laikiklis	556020
Įtvaras	556030