

3M Scotch-Brite™

Neaust. medž. ritinys, 100 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 100**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556090 100
GTIN	4001895764035
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Privalumai:

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuoekliu. **Rupus ir abrazyvus:** pašalina rūdis, rūdžių apnašas ir kitus paviršiaus nešvarumus. Pašiaušti senus dažus, laką, plastiką, gumines dalis (pvz., prieš jas klijuojant).

Techninis aprašymas

Neaustinio audinio struktūra	100
Grūdėtumo palyginimas	180 - 220
Smulkumo laipsnis	rupus

Spalva	raudona
Modelis	A Medium
3M pavadinimas	WR-SH
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Veleno plotis	100 mm
Rulono ilgis	10 m
Produkto pavadinimo požymis	100 mm × 10 m
Produkto rūšis	Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Lapelių laikiklis

556020

Įtvaras

556030