

3M Scotch-Brite™

Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 60 vnt. ritinys Multiflex, 100×200 mm, Neaustinio audinio struktūra: 280**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556150 280
GTIN	3134375383271
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu. Rankinio šlifavimo lapeliai iš lanksčios abrazyvinės neaustinės medžiagos.

Privalumai:

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnioniams poliravimo lapeliams. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; grubiai šlifuoti arba šepečiais nuvalyti paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

Tiekimo sudėtis:

Ritiny su 60 vnt. perforuotų nuplėšiamų rankinio šlifavimo lapelių.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	280 - 360
Spalva	violetinė
Smulkumo laipsnis	vidutinio smulkumo
Neaustinio audinio struktūra	280
3M pavadinimas	MX
Modelis	A Very Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	100 mm
Ilgis	200 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×200 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		

Uni	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

Priedai

Įtvaras	556030
Lapelių laikiklis	556020