

**HOLEX****Neaust. medž. ritinys, 100 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 220**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 556110 220    |
| GTIN             | 4045197557278 |
| Produktų klasė   | 52M           |

## Aprašymas

### Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

### Privalumai:

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

### Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; rupiai šlifuotų arba šepėčiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

## Techninis aprašymas

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Smulkumo laipsnis | vidutinis |
| Spalva            | žalia     |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Neaustinio audinio struktūra     | 220                                     |
| Grūdėtumo palyginimas            | 240 - 280                               |
| Modelis                          | A Fine                                  |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 %                                 |
| Veleno plotis                    | 100 mm                                  |
| Rulono ilgis                     | 10 m                                    |
| Produkto pavadinimo požymis      | 100 mm × 10 m                           |
| Produkto rūšis                   | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | tinka         |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Akmuo                           | ribotai tinka |                |           |
| Dažai                           | tinka         |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |

---

**Priedai**

Lapelių laikiklis

556020

Įtvaras

556030