



Skaitmeninių 3 taškų mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 40-100mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 428841 40-100 |
| GTIN | 7630041117295 |
| Produktų klasė | 45A |

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinio vidmatis **labai tiksliam matavimui** kiaurymių, galinčių būti net ir labai giliai. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Savaiame susicentruojantis ir išsilyginantis. Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Patentuota **CAPA μ matavimo sistema**. Matavimo plokštumos su titano nitrido (TIN) danga (HV5–2300).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis Nr. 428830, ilgintuvas Nr. 428802 ir kalibravimo žiedai.

Priedai pasirinktinai:

Nustatymo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428802, duomenų perdavimo kabeliai, belaidis siųstuvas Nr. 498921, belaidis adapteris Nr. 498924.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Kalibravimo žiedų kiekis | 3 |
| Kalibrinio žiedo Ø | 50 / 70 / 90 mm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 40 - 100 mm |
| Matavimo galvucių kiekis | 6 |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Baterijų kiekis | 1 |
| IP apsaugos klasė | IP 54 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Norma | DIN 863 |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | RS232C sąsaja |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | S6 |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 40-100 mm

020550 40-100

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 4/500 | 428802 4/500 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm | 484030 65 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm | 484030 45 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm | 484030 55 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm | 484030 75 |

| | |
|--|---------------|
| Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 90-100 mm | 428830 90-100 |
| Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 4/150 | 428802 4/150 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm | 484030 85 |
| Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 40-50 mm | 428830 40-50 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm | 484030 95 |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |