

Garant**CC. T 060202, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 060202 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui