

**Garant****CC. T 060202, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui