

Garant**CC.T 060204, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 060204 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Drožlialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui