

**Garant****CC. T 060204, Rūšis: HB7035-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 060204 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui