


**Garant****CC. T 09T304, Rūšis: HB7035-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260058 HB7035-1
GTIN	4045197873729
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 09T304 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui