

Srieginis kalibras nepraeinantysis žiedinis kalibras, Sriegis: G1.1/2in**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486250 G1.1/2
GTIN	2050001036360
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	47,8 mm
Vijų skaičius colyje	11
Tolerancijos klasė	A
Sriegis	G1.1/2
Kalibravimas	L12
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras

Tolerancijos laukas	A
Norma	DIN 228
Sriegio tipas	G
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100
KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm	028600 60