

Garant**CCMT 09T308, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T308 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min

Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui