

Garant**CC. T 09T308, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T308 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui