


Garant
CCMT 120408, Rūšis: HB7035-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 120408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1
 Drožlialaužis: SS
 Tolerancija: M
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui