

**Garant****CC. T 120408, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC. T 120408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

## Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui