

**Garant****CNMG 09T304, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 09T304 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	SS
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui