

Garant
CNMG 09T308, Rūšis: HB7035-1

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250052 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873828 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CNMG 09T308 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

 Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Drožlialaužis | SS |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Pjūvio gylis a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Kietlydinys | HB7035-1 |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 350 m/min |

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 09T308 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |