

**Garant**
**CNMG 120404, Rūšis: HB7035-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120404 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1  
 Drožlialaužis: SS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	SS

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui