

**Garant****CNMG 120404, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CNMG 120404 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 8 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui