

**Garant****CNMG 120408, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7035-1
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui