

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui